

**HOLEX****Sats, koniska försänkare nr 150175 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	150320 6
GTIN	4045197086044
Artikelklass	12M

**Beskrivning****Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska vid montage och i verkstäder.

**Alla försänkare har 3 skäreppor**, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

**Innehåll:**

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**OBS!:**

Tom kassett för 6 eller 7 försänkare, se nr 150370.

**Teknisk beskrivning**

antal försänkare	6
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Tillbehör

Konisk försänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150175 11,5
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150175 6
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150175 19
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150175 10
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150175 15
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150175 8