

**Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 20,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 150175 20,5 |
| GTIN | 4045197085825 |
| Artikelklass | 12M |

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk försänkare i prisvärt utförande.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------|
| minsta försänkar-Ø för hål från | 3,5 mm |
| Skafttolerans | h9 |
| för sänkskruvar DIN 7991 | M10 |
| Matning f i stål < 500 N/mm ² | 0,16 mm/v |
| Utvändig Ø | 20,5 mm |
| Skaftdiameter D _s | 10 mm |
| totallängd L | 63 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Beläggning | obelagd |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad |
| Skärmaterial | HSS |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Norm | DIN 335 C |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Steg- och konisk försänkare |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 70 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 33 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 28 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | mindre lämplig | 27 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 27 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 8 m/min | P |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |