

HOLEX**Sats, koniska försänkare nr 150175 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	150320 7
GTIN	4045197086051
Artikelklass	12M

Beskrivning**Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska vid montage och i verkstäder.

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

OBS!:

Tom kassett för 6 eller 7 försänkare, se nr 150370.

Teknisk beskrivning

antal försänkare	7
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Tillbehör

Konisk försänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150175 8
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150175 6
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150175 15
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150175 25
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150175 11,5
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150175 19
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150175 10