

HOLEX**Sats, koniska försänkare nr 150175 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 17****Beställningsdata**

Ordernummer	150320 17
GTIN	4045197086068
Artikelklass	12M

Beskrivning**Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska vid montage och i verkstäder.

Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: strl 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

OBS!:

Tom kassett för 6 eller 7 försänkare, se nr 150370.

Teknisk beskrivning

antal försänkare	17
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Tillbehör

Konisk försänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150175 11,5
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150175 15
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 7 mm	150175 7
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150175 8
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 4,3 mm	150182 4,3
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor90° Utvändig Ø 4,3 mm	150184 4,3
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 12,4 mm	150175 12,4
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 4,3 mm	150175 4,3
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 16,5 mm	150175 16,5
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150175 6
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 10,4 mm	150175 10,4
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150175 19
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 5 mm	150175 5
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150175 10
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150175 25
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 8,3 mm	150175 8,3
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 20,5 mm	150175 20,5
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 23 mm	150175 23
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 6,3 mm	150175 6,3