

**HOLEX****Sats, koniska försänkare nr 150180 med kassett 90°, TiN, antal försänkare: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	150340 6
GTIN	4045197086075
Artikelklass	12M

**Beskrivning****Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska vid montage och i verkstäder.

**Alla försänkare har 3 skäreppor**, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

**Användningsdata:**

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

**Innehåll:**

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**OBS!:**

Tom kassett för 6 eller 7 försänkare, se nr 150370.

**Teknisk beskrivning**

antal försänkare	6
Antal skär Z	3
Beläggning	TiN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	8 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

## Tillbehör

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor90° Utvändig Ø 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor90° Utvändig Ø 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor90° Utvändig Ø 10 mm	150184 10
Konisk försänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150180 10
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 11,5 mm	150182 11,5
	150184 11,5

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor90° Utvändig Ø 11,5 mm

Konisk försänkare90° Utvändig Ø 8 mm

150180 8

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 19 mm

150182 19

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 8 mm

150182 8

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 15 mm

150182 15

Konisk försänkare90° Utvändig Ø 6 mm

150180 6

Konisk försänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm

150180 11,5

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 6 mm

150182 6

Konisk försänkare90° Utvändig Ø 15 mm

150180 15

Konisk försänkare90° Utvändig Ø 19 mm

150180 19

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor90° Utvändig Ø 8 mm

150184 8

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor90° Utvändig Ø 6 mm

150184 6