

Garant**Sats, koniska försänkare nr 150150 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 7**

Beställningsdata

Ordernummer	150310 7
GTIN	4045197086037
Artikelklass	11M

Beskrivning

Utförande:

Satser med koniska försänkare **i kassett**.

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Teknisk beskrivning

antal försänkare	7
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150150 25
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150150 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150150 11,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150150 8
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150150 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150150 15
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150150 10