

**Garant****Sats, koniska försänkare nr 150170 med kassett 90°, TiAlN, antal försänkare: 6**

## Beställningsdata

Ordernummer	150315 6
GTIN	4045197365026
Artikelklass	11M

## Beskrivning

**Utförande:**Satsen med koniska försänkare **i kassett.**

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

**Innehåll:**

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

## Teknisk beskrivning

antal försänkare	6
Antal skär Z	3
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft

Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	8 m/min	M
CuZn	begränsat lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

## Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150170 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150170 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150170 15
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150170 10
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150170 8
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150170 11,5