

**Garant****Spåndrivande gängtapp Kort, obelagd, M: M2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	131450 M2,5
GTIN	4045197069733
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****Som hand- eller maskingängtapp.****Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Gäng-Ø	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Gängstigning	0,45 mm
Antal spånspår	2
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
totallängd L	40 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	7,5 mm
Gängtyp	M

gänga	M2,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		