

Garant**Sats, koniska försänkare nr 150170 med kassett 90°, TiAlN, antal försänkare: 7**

Beställningsdata

Ordernummer	150315 7
GTIN	4045197365033
Artikelklass	11M

Beskrivning

Utförande:Satser med koniska försänkare **i kassett.**

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Teknisk beskrivning

antal försänkare	7
Antal skär Z	3
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft

Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	8 m/min	M
CuZn	begränsat lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150170 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150170 10
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150170 11,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150170 15
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150170 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150170 25
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150170 8