



## Spåndrivande gängtapp Kort, obelagd, M: M5



### Beställningsdata

Ordernummer	131600 M5
GTIN	4045197069849
Artikelklass	12H

### Beskrivning

**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****Som hand- eller maskingängtapp.**

### Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,8 mm
Kärnhåls-Ø	4,2 mm
Gäng-Ø	5 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	15 mm
Gängtyp	M

gänga	M5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		