

**HOLEX****Konisk försänkare 90°, TiN, Utvändig Ø: 20,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150180 20,5
GTIN	4045197085986
Artikelklass	12M

**Beskrivning****Utförande:**

**Alla försänkare har 3 skäreggar**, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Prisvärt utförande, bättre prestanda genom beläggning.

**Användningsdata:**

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig Ø	20,5 mm
Skafttolerans	h9
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
för sänkskruvar DIN 7991	M10
minsta försänkar-Ø för hål från	3,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
totallängd L	63 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	TiN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	38 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	9 m/min	M
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		