

Garant**Spåndrivande gängtapp Kort, obelagd, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	131450 M4
GTIN	4045197069757
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****Som hand- eller maskingängtapp.****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Gäng-Ø	4 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,7 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
totallängd L	45 mm
Skaftfyrcant □	3,4 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	12 mm
Gängtyp	M

gänga	M4
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		