

**Garant****Maskin-gängtapp, obelagd, M: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	131700 M24
GTIN	4045197070142
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Stabilt utförande med 15° vänsterspiral.****Fördel:****Särskilt lämplig för användning vid intermittent skärning** (t.ex. längsgående spår i hålet).**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	3 mm
Gäng-Ø	24 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	21 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
totallängd L	160 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	72 mm
Gängtyp	M

gänga	M24
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	9 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		