



Dimsmörjare, Invändig gäng-Ø: 1/2tum



Beställningsdata

Ordernummer	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Luftberedningsenhet för sammansättning och komplettering efter behov med hjälp kopplingsklämmorna.

Serviceenhet i modulutförande ("multifix"-system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5–10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med flertryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

Teknisk beskrivning

Totallängd (L) som 3-delad underhållsenhet	202 mm
höjd (H)	248 mm
genomflöde vid 3-delad underhållsenhet	3100 l/min
Invändig gäng-Ø	1/2 tum

Produktslag

Oljekanna

Tillbehör

Polykarbonatbehållare för oljekanna Glas-Ø 53 mm

080023 53