

**Garant****Maskin-gängtapp Lång, obelagd, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	131800 M3
GTIN	4045197070333
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Långt skaft (med avsmalnande skaft-Ø förstörre arbetsdjup).****Fördel:**Mycket lämplig **för gängskärning på svåråtkomliga ställen.****Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Gängstigning	0,5 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	3 mm
Norm	DIN 357
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,2 mm
totallängd L	70 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	6 mm
Gängtyp	M
gंगा	M3
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	9 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		