

Garant**Sats, koniska försänkare, extra långa nr 150372 med kassett 90°, antal försänkare: 6**

Beställningsdata

Ordernummer	150374 6
GTIN	4045197086242
Artikelklass	11M

Beskrivning

Utförande:

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Konisk försänkare 150372, **med extra långt skaft.**

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

leveransinnehåll:

Konisk försänkare, sats i 6 delar med kassett.

Teknisk beskrivning

antal försänkare	6
Antal skär Z	3
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm

Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90° Utvändig Ø 8,3 mm	150372 8,3
Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90° Utvändig Ø 12,4 mm	150372 12,4
Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90° Utvändig Ø 20,5 mm	150372 20,5
Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90° Utvändig Ø 16,5 mm	150372 16,5
Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90° Utvändig Ø 6,3 mm	150372 6,3
Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90° Utvändig Ø 10,4 mm	150372 10,4