

PRYOR

Utbytbara siffer- och bokstavsstämplar, normalskrift sats 0–9 och A–Z,
typhöjd: 2mm



Beställningsdata

Ordernummer	085480 2
GTIN	5022044020283
Artikelklass	08W

Beskrivning

Utförande:

Mycket precist stämpningsverktyg för snabb och rationell märkning med **flera bokstäver och siffror på samma gång**.

Användningsdata:

För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

leveransinnehåll:

100 stämpeltyper
12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)
1 pincett
1 sexkantnyckel
1 hållare
i plastbox.

Reservdel:

Enstaka typer kan beställas under nr 085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr 085481 strl 3/E).

Teknisk beskrivning

antal användbara stämpeltyper	14
stämpeltypens längd	19,05 mm
stämpeltypens höjd	6,4 mm
stämpelhållarens längd	29 mm
stämpeltypens bredd	2 mm
typhöjd	2 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/X mm	085481 2/X
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/I mm	085481 2/I
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/T mm	085481 2/T
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/. mm	085481 2/.
Utbytbara ståltyperSiffersortiment 0 – 9 typhöjd 2 mm	085483 2
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/Q mm	085481 2/Q
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/K mm	085481 2/K
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2// mm	085481 2//
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/7 mm	085481 2/7
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/B mm	085481 2/B
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2LEER mm	085481 2LEER

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/P mm	085481 2/P
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/O mm	085481 2/O
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/A mm	085481 2/A
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/, mm	085481 2/,
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/R mm	085481 2/R
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/L mm	085481 2/L
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/1 mm	085481 2/1
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/& mm	085481 2/&
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/F mm	085481 2/F
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/D mm	085481 2/D
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/- mm	085481 2/-
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/2 mm	085481 2/2
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/S mm	085481 2/S
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/J mm	085481 2/J
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/6 mm	085481 2/6
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/W mm	085481 2/W
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/U mm	085481 2/U
	085481 2/M

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/M mm

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/Y mm

085481 2/Y

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/4 mm

085481 2/4

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/H mm

085481 2/H

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/G mm

085481 2/G

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/0 mm

085481 2/0

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/8 mm

085481 2/8

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/9 mm

085481 2/9

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/+ mm

085481 2/+

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/Z mm

085481 2/Z

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/3 mm

085481 2/3

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/V mm

085481 2/V

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/C mm

085481 2/C

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/E mm

085481 2/E

Ståltypshållare, enstaka, till sortiment nr 085480 Lämplig för skrifthöjd 2-3 mm

085482 2-3

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/N mm

085481 2/N

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2/5 mm

085481 2/5