

HW Pickardt

**Stämpelhjul 0 – 9, typhöjd: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085465 3
GTIN	4250191110057
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

Högsta kvalitet tack vare CNC-gravyr och seghärdad skalle. Lättanvända tack vare synlig gravyr och eroderade slagfält. Hjulbredd = typhöjd + 3 mm.

**Användningsdata:**

Praktisk lösning för varierande signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**OBS!:**

Bokstavsstämpelhjul (3 hjul) eller med specialtecken levereras på begäran.

**Teknisk beskrivning**

maximal materialstyrka för präglingsytan	1200 N/mm <sup>2</sup>
typhöjd	3 mm
stämpelhjulets utvändiga Ø	78 mm
kärnhålets Ø	10 mm
Produktslag	Stämpelhjul

