

**Maskin-gängtapp HSS-E 6H, TiN, M x stigning: 26X1,5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 137150 26X1,5 |
| GTIN | 4045197079763 |
| Artikelklass | 11H |

Beskrivning**Utförande:**

Yta med hård ytbeläggning. Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

OBS!:**NY GENERATION FINNS!**

Rekommenderad efterföljande produkt är nr 137160.

Flankvinkel: 60 grad

Gängnorm: DIN 13

Skärfasform: C

Spiralvinkel: 40 grad

Invändig: false

Användning vid håltyp: upp till 3xD vid bottenhål

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 374

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,5 mm

totallängd L_{tot} : 140 mm

Skaft-Ø: 18 mm

skaftstorlek: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 24,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------|
| Gäng-Ø | 26 mm |
| Antal spånspår | 4 |
| Skärfasvinkel | 50 grad |

| | |
|-----------------------------|---|
| Antal skär Z | 4 |
| Kärnhåls-Ø | 24,5 mm |
| Gängstigning | 1,5 mm |
| Skaft-Ø | 18 mm |
| totallängd L _{tot} | 140 mm |
| skaftstorlek | 14,5 mm |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Skärmaterial | HSS E |
| Norm | DIN 374 |
| Gängdjup | 52 mm |
| Gängtyp | MF |
| gänga | 26×1,5 |
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | C |
| Spiralvinkel | 40 grad |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
| Färgring | grön |