

**Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085455 3
GTIN	4045197344328
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda. Hög kvalitet, brunerad yta.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

totallängd: 63,5 mm

skaftjocklek: 6,35

Teknisk beskrivning

totallängd	63,5 mm
skaftjocklek	6,35
typhöjd	3 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Slagstämplar hållare Typ GRIP

085475 GRIP