

## Platt magnet utan gänga, Ferrit, Ø: 40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085910 40
GTIN	2050000964794
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Skärmad platt magnet med magnetkärna av **hårdferrit**.

- **Förzinkad yta.**
- **Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.**

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genompressning/ limning och fixering/upphängning.

### Teknisk beskrivning

Ø	40 mm
maximal temperaturbeständighet	120 °C
vikt	55 g
höjd	8 mm
nominell vidhäftningskraft	125 N
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet