

Garant

Sats, koniska försänkare nr 150379 med kassett 90°, TiCN, antal försänkare: 17

**Beställningsdata**

Ordernummer	150385 17
GTIN	4045197445834
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Innehåll:

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: strl 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Teknisk beskrivning

antal försänkare	17
Antal skär Z	3
Beläggning	TiCN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150379 25
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 5 mm	150379 5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 7 mm	150379 7
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 12,4 mm	150379 12,4
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150379 11,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10,4 mm	150379 10,4
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150379 15
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 20,5 mm	150379 20,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150379 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8,3 mm	150379 8,3
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6,3 mm	150379 6,3
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 16,5 mm	150379 16,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 4,3 mm	150379 4,3
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150379 10
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150379 8
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150379 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 23 mm	150379 23