


PRYOR

Utbytbara siffer- och bokstavsstämplar, normalskrift sats 0–9 och A–Z,
typhöjd: 2,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Artikelklass	08W

Beskrivning

Utförande:

Mycket precist stämpningsverktyg för snabb och rationell märkning med **flera bokstäver och siffror på samma gång.**

Användningsdata:

För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm².**

leveransinnehåll:

100 stämpeltyper
12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)
1 pincett
1 sexkantnyckel
1 hållare
i plastbox.

Reservdel:

Enstaka typer kan beställas under nr 085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr 085481 strl 3/E).

Teknisk beskrivning

antal användbara stämpeltyper	12
stämpeltypens bredd	2,5 mm
stämpeltypens höjd	6,4 mm
stämpelhållarens längd	29 mm
stämpeltypens längd	19,05 mm
typhöjd	2,5 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/. mm	085481 2,5/.
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/R mm	085481 2,5/R
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/V mm	085481 2,5/V
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/K mm	085481 2,5/K
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/O mm	085481 2,5/O
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/W mm	085481 2,5/W
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Ståltypshållare, enstaka, till sortiment nr 085480 Lämplig för skrifthöjd 2-3 mm	085482 2-3

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/0 mm	085481 2,5/0
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/+ mm	085481 2,5/+
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/X mm	085481 2,5/X
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/E mm	085481 2,5/E
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/N mm	085481 2,5/N
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/F mm	085481 2,5/F
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/l mm	085481 2,5/l
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/S mm	085481 2,5/S
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5LEER mm	085481 2,5LEER
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/8 mm	085481 2,5/8
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/7 mm	085481 2,5/7
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/L mm	085481 2,5/L
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/M mm	085481 2,5/M
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/P mm	085481 2,5/P
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/, mm	085481 2,5/,
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/5 mm	085481 2,5/5
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/D mm	085481 2,5/D
	085481 2,5/1

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/1 mm

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/C mm

085481 2,5/C

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/B mm

085481 2,5/B

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/- mm

085481 2,5/-

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/H mm

085481 2,5/H

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/U mm

085481 2,5/U

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/T mm

085481 2,5/T

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/G mm

085481 2,5/G

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/A mm

085481 2,5/A

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/& mm

085481 2,5/&

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Utbytbara ståltyperSiffersortiment 0 – 9 typhöjd 2,5 mm

085483 2,5

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 2,5/J mm

085481 2,5/J