


**Garant****Koniska precisionsförsänkare HSS-Co8 90°, TiCN, Utvändig Ø: 31 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150383 31
GTIN	4045197445780
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

**Koniska precisionsförsänkare med 3 skäreggar**, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Invändig: ja

Antal skär Z: 3

Antal skär Z: 3

minsta försänkar-Ø för hål från: 4,2 mm

totallängd L: 71 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 12 mm

för sänkskruvar DIN 7991: M16

Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,09 mm/v

**Teknisk beskrivning**

förbörningshål-Ø	4,2 mm
för sänkskruvar DIN 7991	M16
minsta försänkar-Ø för hål från	4,2 mm
Skafttolerans	h9
Utvändig Ø	31 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/v
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm

totallängd L	71 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	TiCN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	ja
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare