

 Atlas Copco

Tryckluftsdrevna excenterslipmaskiner, Typ: G2438-65N



Beställningsdata

Ordernummer	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankarborrband. **Bekvämt att använda** tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. **Robust, tystgående** och **vibrationssnål tryckluftsdrevning** med stålcyliinder, låg ljudnivå. För **grov- och mellanslipning** med 5 mm lyft **utan utsug**.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

OBS!:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.

Karborrbandsliprondell DynaMaze för nr 079655 och 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

Teknisk beskrivning

stödtallrik Ø	150 mm
vikt	0,9 kg
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
maximal luftförbrukning	540 l/min
tillverkarens beteckning	G2438-6.5N

bullernivå	85 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN	10,5 m/s ²
slaglängd	5 mm
Produktslag	Excenterslip

Tillbehör

Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 400	567775 400
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 120	567775 120
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 40	567775 40
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 320	567775 320
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 240	567775 240
Sliprondell av polyuretan med kardborrbandDynaMaze Utvändig Ø 150 mm	567872 150
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 800	567775 800
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 60	567775 60
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 180	567775 180
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 80	567775 80
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 600	567775 600