

## Garant

### Konisk försänkare, HM 90°, obelagd, Utvändig Ø: 12,4 mm



## Beställningsdata

Ordernummer	150384 12,4
GTIN	4045197086570
Artikelklass	11M

## Beskrivning

### Utförande:

Mycket **stabil konstruktion**, flerskärig, **speciell geometri** för **mycket stora påfrestningar**. För **vibrationsfri försänkning** och **avgradning**. För **svärbearbetade material**. Huvud av solid hårdmetall lött på skaft.

Mycket lämplig för **gjutjärn (ADI)**.

### OBS!:

Se till att bearbetningsförhållandena är stabila!

Invändig: nej

Antal skär Z: 5

Antal skär Z: 5

minsta försänkar-Ø för hål från: 4 mm

totallängd L: 56 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 8 mm

Matning f i GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 mm/v

## Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h9
förborrningshål-Ø	4 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	4 mm
Matning f i GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/v
Utvändig Ø	12,4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm

totallängd L	56 mm
Antal skär Z	5
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	vit
Produktslag	Steg- och konisk försänkare