

Garant**Maskin-gängtapp HSS/E, Nitrerat och ånganlöpt, M: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	131920 M24
GTIN	4045197070746
Artikelklass	11H

Beskrivning

Utförande:
Med spiralspets.

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	24 mm
Kärnhåls-Ø	21 mm
Gängstigning	3 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	18 mm
totallängd L	160 mm
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	72 mm
Gängtyp	M
gänga	M24
Beläggning	Nitrerat och ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	röd
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		