

**Garant****Sats, koniska försänkare nr 150378 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	150381 7
GTIN	4045197086440
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**.

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

**Alla försänkare har 3 skäreppor**, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

**Innehåll:**

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**OBS!:**

Levereras i kassett nr 150370 **storlek 6**.

**Teknisk beskrivning**

antal försänkare	7
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd

Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	33 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	7 m/min	S
GG(G)	begränsat lämplig	12 m/min	K
CuZn	begränsat lämplig	65 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

## Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare 90° Utvärdig Ø 8 mm	150378 8
Koniska precisionsförsänkare 90° Utvärdig Ø 11,5 mm	150378 11,5

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150378 15
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150378 10
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150378 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150378 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150378 25