

Garant

Sats, koniska försänkare nr 150378 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 17

**Beställningsdata**

Ordernummer	150381 17
GTIN	4045197086457
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**.

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Innehåll:

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: strl 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Teknisk beskrivning

antal försänkare	17
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	33 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	begränsat lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	7 m/min	S
GG(G)	begränsat lämplig	12 m/min	K
CuZn	begränsat lämplig	65 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150378 8
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 12,4 mm	150378 12,4
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150378 25

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150378 10
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150378 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10,4 mm	150378 10,4
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 23 mm	150378 23
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 20,5 mm	150378 20,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150378 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150378 11,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8,3 mm	150378 8,3
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150378 15
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 16,5 mm	150378 16,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 4,3 mm	150378 4,3
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6,3 mm	150378 6,3
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 5 mm	150378 5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 7 mm	150378 7