

**Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 25mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 150395 25 |
| GTIN | 4045197086907 |
| Artikelklass | 12M |

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-Ø så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Konisk försänkare i prisvärt utförande.

OBS!:

Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Utvändig Ø | 25 mm |
| minsta försänkar-Ø för hål från | 3,8 mm |
| för sänkskruvar DIN 7991 | M12 |
| Matning f i stål < 500 N/mm ² | 0,2 mm/v |
| förborrningshål-Ø | 3,8 mm |
| totallängd L | 106 mm |
| morsekona MK | 2 |
| Antal skär Z | 3 |
| Beläggning | obelagd |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 335 D |
| Skaft | Morsekona |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Steg- och konisk försänkare |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 70 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 33 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 28 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 27 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 27 m/min | P |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |