

Garant**Konisk precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150390 34
GTIN	4045197086808
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-Ø så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-D.

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.
Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.

Teknisk beskrivning

för sänkskruvar DIN 7991	M18
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M18
Utvändig Ø	34 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	4,5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,25 mm/v
förborrningshål-Ø	4,5 mm
totallängd L	118 mm
morsekona MK	2
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd

Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		