

Garant**Sats, koniska försänkare nr 150379 med kassett 90°, TiCN, antal försänkare: 6**

Beställningsdata

Ordernummer	150385 6
GTIN	4045197445810
Artikelklass	11M

Beskrivning

Utförande:

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Innehåll:

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Teknisk beskrivning

antal försänkare	6
Antal skär Z	3
Beläggning	TiCN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 335 C

Skaft	Cylindriskt skaft
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150379 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150379 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150379 15
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150379 10
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150379 11,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150379 8