


**Garant**
**Koniska precisionsförsänkare HSS-Co8 90°, TiCN, Utvändig Ø: 12,4 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	150383 12,4
GTIN	4045197445742
Artikelklass	11M

**Beskrivning**
**Utförande:**

**Koniska precisionsförsänkare med 3 skäreppor**, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Invändig: ja

Antal skär Z: 3

Antal skär Z: 3

minsta försänkar-Ø för hål från: 2,8 mm

totallängd L: 56 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 8 mm

för sänkskruvar DIN 7991: M6

Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/v
för sänkskruvar DIN 7991	M6
förborrningshål-Ø	2,8 mm
Utvändig Ø	12,4 mm
Skafttolerans	h9
minsta försänkar-Ø för hål från	2,8 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm

totallängd L	56 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	TiCN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	ja
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare