

**Garant****Sats, koniska försänkare nr 150379 med kassett 90°, TiCN, antal försänkare: 7**

## Beställningsdata

Ordernummer	150385 7
GTIN	4045197445827
Artikelklass	11M

## Beskrivning

### Utförande:

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

**Alla försänkare har 3 skäreppor**, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

### Innehåll:

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

### OBS!:

Levereras i kassett nr 150370 **storlek 6**.

## Teknisk beskrivning

antal försänkare	7
Antal skär Z	3
Beläggning	TiCN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150379 11,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150379 25
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150379 8
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150379 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150379 15
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150379 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150379 10