

Platt magnet utan gänga, Ferrit, Ø: 50mm



Beställningsdata

Ordernummer	085910 50
GTIN	2050000965074
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Skärmd platt magnet med magnetkärna av **hårdferrit**.

- **Förzinkad yta.**
- **Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.**

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genompressning/ limning och fixering/upphängning.

Teknisk beskrivning

Ø	50 mm
maximal temperaturbeständighet	120 °C
nominell vidhäftningskraft	220 N
höjd	10 mm
vikt	100 g
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet