

PRYOR

Utbytbara siffer- och bokstavsstämplar, normalskrift sats 0–9 och A–Z,
typhöjd: 3mm



Beställningsdata

Ordernummer	085480 3
GTIN	5022044020153
Artikelklass	08W

Beskrivning

Utförande:

Mycket precist stämpningsverktyg för snabb och rationell märkning med **flera bokstäver och siffror på samma gång**.

Användningsdata:

För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

leveransinnehåll:

100 stämpeltyper
12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)
1 pincett
1 sexkantnyckel
1 hållare
i plastbox.

Reservdel:

Enstaka typer kan beställas under nr 085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr 085481 strl 3/E).

Teknisk beskrivning

stämpeltypens bredd	3,2 mm
stämpelhållarens längd	29 mm
antal användbara stämpeltyper	9
stämpeltypens längd	19,05 mm
typhöjd	3 mm
stämpeltypens höjd	6,4 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/+ mm	085481 3/+
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/8 mm	085481 3/8
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/T mm	085481 3/T
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/Y mm	085481 3/Y
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/F mm	085481 3/F
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/& mm	085481 3/&
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/M mm	085481 3/M
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/H mm	085481 3/H
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/N mm	085481 3/N
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/V mm	085481 3/V
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/U mm	085481 3/U

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3// mm	085481 3//
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/R mm	085481 3/R
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/D mm	085481 3/D
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/, mm	085481 3/,
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/2 mm	085481 3/2
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/A mm	085481 3/A
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/K mm	085481 3/K
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/l mm	085481 3/l
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/E mm	085481 3/E
Ståltypshållare, enstaka, till sortiment nr 085480 Lämplig för skrifthöjd 2-3 mm	085482 2-3
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/B mm	085481 3/B
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/O mm	085481 3/O
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/0 mm	085481 3/0
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/Q mm	085481 3/Q
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/S mm	085481 3/S
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/6 mm	085481 3/6
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/7 mm	085481 3/7
Utbytbara ståltyperSiffersortiment 0 – 9 typhöjd 3 mm	085483 3

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/5 mm	085481 3/5
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/3 mm	085481 3/3
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/W mm	085481 3/W
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/4 mm	085481 3/4
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/X mm	085481 3/X
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/- mm	085481 3/-
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/1 mm	085481 3/1
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/Z mm	085481 3/Z
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/. mm	085481 3/.
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/G mm	085481 3/G
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3LEER mm	085481 3LEER
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/J mm	085481 3/J
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/L mm	085481 3/L
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/C mm	085481 3/C
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/P mm	085481 3/P
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 3/9 mm	085481 3/9