

Garant**Maskin-gängtapp HSS/E, Nitrerat och ånganlöp, M: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	131920 M14
GTIN	4045197070715
Artikelklass	11H

Beskrivning

Utförande:
Med spiralspets.

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Gängstigning	2 mm
Kärnhåls-Ø	12 mm
Gäng-Ø	14 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	11 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	42 mm
Gängtyp	M
gänga	M14
Beläggning	Nitrerat och ånganlöp

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	röd
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		