

## Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 25mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 085915 25     |
| GTIN         | 2050000965272 |
| Artikelklass | 08Q           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Gänghylsa                      | ja         |
| nominell vidhäftningskraft     | 40 N       |
| Ø                              | 25 mm      |
| höjd                           | 7 mm       |
| maximal temperaturbeständighet | 120 °C     |
| höjd med gänga                 | 15 mm      |
| Gänga                          | M4 mm      |
| Material yta                   | förzinkade |
| vikt                           | 22 g       |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Material magnetkärna | Ferrit           |
| Produktslag          | Platt gripmagnet |

---

## Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M4 | 085921 M4 |
|--|-----------|