



Precisionscylinderlås med hög bygel olika låsegenskaper, Höljes-Ø: 30mm



Beställningsdata

Ordernummer	085875 30
GTIN	4003482032404
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Massiv mässingsstomme, rostfritt precisionslåssystem, härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.

Med extra hög bygel.

Serie 116 Profi kan på förfrågan levereras i följande specialutföranden: Lås enligt prototyp eller låsspecifikation, anordning med huvudnyckel och extranyckel.

Funktion:

Olika låsegenskaper innebär att nyckeln bara kan **bara öppna och stänga** ett lås resp. en cylinder och bara är tillverkad i ett exemplar.

leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.

Teknisk beskrivning

hög bygel	ja
med skydd för nyckelhål	nej
Invändig bygelhöjd	45 mm

Material bygel	stål, förkromat
bygel-Ø	5 mm
Låssystem	rostfritt precisionslåssystem
Antal nycklar	2
Höljes-Ø	30 mm
passar till låscylindrar	nej
Härdad bygel	ja
husets material	Mässing
Bygel dubbelt låst	ja
låssystemanpassad	nej
Lås	olika låsegenskaper
Antal lås	1
Serie	116 Profi
Produktslag	Hänglås