

 Atlas Copco

Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner, Typ: G2438-65C



Beställningsdata

Ordernummer	079655 G2438-65C
GTIN	7322590012755
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankarborrband. **Bekvämt att använda** tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. **Robust, tystgående** och **vibrationssnål tryckluftsdrevning** med stålcylander, låg ljudnivå. För **grov- och mellanslipning** med 5 mm lyft. Anslutning för **externt utsug**.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

OBS!:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.

Karborrbandsliprondell DynaMaze för nr 079655 och 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	8,7 m/s ²
vikt	0,9 kg
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
maximal luftförbrukning	540 l/min

bullernivå	85 dB(A)
typ av utsug	extern
tillverkarens beteckning	G2438-6.5C
stödtallrik Ø	150 mm
slaglängd	5 mm
Produktslag	Excenterslip

Tillbehör

Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 400	567775 400
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 320	567775 320
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 60	567775 60
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 120	567775 120
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 40	567775 40
Sliprondell av polyuretan med kardborrbandDynaMaze Utvändig Ø 150 mm	567872 150
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 600	567775 600
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 800	567775 800
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 240	567775 240
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 180	567775 180
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 80	567775 80