

 Atlas Copco

Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner, Typ: G2438-65C



Beställningsdata

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 079655 G2438-65C |
| GTIN | 7322590012755 |
| Artikelklass | 03R |

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankarborrband. **Bekvämt att använda** tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. **Robust, tystgående** och **vibrationssnål tryckluftsdrevning** med stålcylander, låg ljudnivå. För **grov- och mellanslipning** med 5 mm lyft. Anslutning för **externt utsug**.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

OBS!:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.

Karborrbandsliprondell DynaMaze för nr 079655 och 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| maximala vibrationer enligt EN | 8,7 m/s ² |
| vikt | 0,9 kg |
| maximalt varvtal: | 12000 min ⁻¹ |
| maximal luftförbrukning | 540 l/min |

| | |
|--------------------------|------------------|
| bullernivå | 85 dB(A) |
| typ av utsug | extern |
| tillverkarens beteckning | G2438-6.5C |
| stödtallrik Ø | 150 mm |
| slaglängd | 5 mm |
| Energiförsörjning | Tryckluftsdreven |
| Produktslag | Excenterslip |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 120 | 567775 120 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 180 | 567775 180 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 240 | 567775 240 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 320 | 567775 320 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 40 | 567775 40 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 400 | 567775 400 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 60 | 567775 60 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 600 | 567775 600 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 80 | 567775 80 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 800 | 567775 800 |
| Sliprondell av polyuretan med kardborrbandDynaMaze Utvändig Ø 150 mm | 567872 150 |