



Hantverkarkompressor, Typ: 300/30W



Beställningsdata

Ordernummer	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Korrosionsfria ventiler, högeffektiv kylning, underhållsfria kraftöverföringskomponenter, korrosionsskyddade behållare; minst 10 års garanti på efterbeställda reservdelar. Hög verkningsgrad till låg driftskostnad. "Byggplatskompressor" med stålramsskydd runt om, för litet till medelstort luftbehov.

leveransinnehåll:

Inklusive filterregulator med manometer, snabbkoppling.

OBS!:

Andra hantverkarkompressorer levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1,5 kW
maximal påfyllningskapacitet	215 l/min
vikt	43 kg
tillverkarens beteckning	300/30W
Längd	770 mm
tryckbehållarens volym	30 l
maximal insugningskapacitet	300 l/min

Bredd	510 mm
höjd	450 mm
maximal tryck (luft)	10 bar
Produktslag	Kompressor