

**Garant****Konisk precisionsförsänkare 90°, TiN, Utvändig Ø: 31mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150396 31
GTIN	4045197087027
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-Ø så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Konisk precisionsförsänkare för väsentligt bättre prestanda.

**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.

**Teknisk beskrivning**

för sänkskruvar DIN 7991	M16
förborrningshål-Ø	4,2 mm
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/v
minsta försänkar-Ø för hål från	4,2 mm
Utvändig Ø	31 mm
totallängd L	112 mm
morsekona MK	2
Antal skär Z	3
Beläggning	TiN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
CuZn	lämplig	80 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		