

**Garant****Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 350/6****Beställningsdata**

Ordernummer	171000 350/6
GTIN	4045197094810
Artikelklass	11R

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Tandning: normal

Bredd: 32 mm

Tjocklek: 1,6 mm

Fastspännings-hål-Ø: 8,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Fastspännings-hål-Ø	8,5 mm
längd L	350 mm
Tjocklek	1,6 mm
Tänder per tum	6
Bredd	32 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Maskinsågblad

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	mindre lämplig
Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
vått maximal	lämplig