



## Sågblad (maskinsåg), Bimetall, Längd L / tänder per tum: 550/6



### Beställningsdata

Ordernummer	171100 550/6
GTIN	7311518114428
Artikelklass	16D

### Beskrivning

#### Utförande:

**BAHCO Bimetall** – en HSS-tandlist är sammansvetsad med en elastiskt bladstomme av specialstål genom elektronstrålsvetsning i högvakuum. Det gör sågbladen extremt hårda vid tandspetsarna och de får samtidigt en **enorm elasticitet** och **mycket hög brotthållfasthet också vid stor matningshastighet**.

Tandning: normal

Bredd: 45 mm

Tjocklek: 2,25 mm

Fastspännings-hål-Ø: 10,5 mm

### Teknisk beskrivning

Tänder per tum	6
längd L	550 mm
Fastspännings-hål-Ø	10,5 mm
Bredd	45 mm
Tjocklek	2,25 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	Bimetall
Produktslag	Maskinsågblad

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		