

Garant**Konisk precisionsförsänkare 90°, TiN, Utvändig Ø: 37mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150396 37
GTIN	4045197087034
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-Ø så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Konisk precisionsförsänkare för väsentligt bättre prestanda.

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.
Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.

Teknisk beskrivning

för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M20
Utvändig Ø	37 mm
för sänkskruvar DIN 7991	M20
minsta försänkar-Ø för hål från	4,8 mm
förborrningshål-Ø	4,8 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,25 mm/v
totallängd L	118 mm
morsekona MK	2
Antal skär Z	3
Beläggning	TiN

Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
CuZn	lämplig	80 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		