

**Garant****Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 550/4****Beställningsdata**

Ordernummer	171000 550/4
GTIN	4045197095015
Artikelklass	11R

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Tandning: normal

Bredd: 45 mm

Tjocklek: 2,25 mm

Fastspännings-hål-Ø: 10,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Bredd	45 mm
Fastspännings-hål-Ø	10,5 mm
Tänder per tum	4
Tjocklek	2,25 mm
längd L	550 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Maskinsågblad

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	mindre lämplig
Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
vått maximal	lämplig