

Garant**Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål, obelagd, Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2: 10X5,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	156020 10X5,3
GTIN	4045197087713
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Spiralformad försänkare. Tapp-Ø har anpassats till respektive användningsändamål:

f – för genomgående hål kvalitet **fin** enligt DIN ISO 273.

m – för genomgående hål kvalitet **medel** enligt DIN ISO 273.

Användningsdata:

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).

Teknisk beskrivning

tapp-Ø	5,3 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/v
Försänkar-Ø	10 mm
För skruvstorlek	M5
förborrningshål-Ø	5,3 mm
Antal skär Z	3
för hålets kvalitetsgrad	f
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	80 mm
Steghöjd L ₁ 1. steg 1 med fas	18 mm
Spetsvinkel	180 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 373
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Produktslag	Planförsänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		