

**Garant****Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 600/6****Beställningsdata**

Ordernummer	171000 600/6
GTIN	4045197095053
Artikelklass	11R

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

**Teknisk beskrivning**

Tänder per tum	6
Bredd	50 mm
Tjocklek	2,5 mm
Fastspännings-hål-Ø	12,5 mm
längd L	600 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Maskinsågblad

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
vått maximal	lämplig