



Precisionscylinderlås med hög bygel olika låsegenskaper, Höljes-Ø: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	085875 40
GTIN	4003482032602
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Massiv mässingsstomme, rostfritt precisionslåssystem,härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.

Med extra hög bygel.

Serie 116 Profi kan på förfrågan levereras i följande specialutföranden: Lås enligt prototyp eller låsspecifikation, anordning med huvudnyckel och extranyckel.

Funktion:

Olika låsegenskaper innebär att nyckeln bara kan **bara öppna och stänga** ett lås resp. en cylinder och bara är tillverkad i ett exemplar.

leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.

Teknisk beskrivning

bygel-Ø	6 mm
Bygel dubbelt låst	ja
Invändig bygelhöjd	60 mm

hög bygel	ja
husets material	Mässing
Höljes-Ø	40 mm
låssystemanpassad	nej
Antal nycklar	2
Material bygel	stål, förkromat
Härdad bygel	ja
Låssystem	rostfritt precisionslåssystem
passar till låscylindrar	nej
med skydd för nyckelhål	nej
Antal lås	1
Lås	olika låsegenskaper
Serie	116 Profi
Produktslag	Hänglås